

Cân phương tiện vận tải



Nâng cấp cho cân của
METTLER TOLEDO

Độ chính xác và độ tin cậy tốt hơn

Ít bảo trì hơn

Tuổi thọ cân dài hơn



Đổi mới cân xe tải
Nâng cấp hệ thống cảm biến tải trọng

METTLER TOLEDO

Làm cho cân của bạn tốt hơn bao giờ hết Với hệ thống cân mạnh mẽ

Nâng cấp cân phương tiện vận tải thành hệ thống cân tiên tiến nhất. Hệ thống cảm biến tải trọng POWERCELL® PDX® mới là một cách sử dụng chi phí hiệu quả để hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ của cân bạn hiện đang sở hữu. Tiết kiệm chi phí với cân chính xác hơn, độ tin cậy được tăng lên và bảo trì được giảm xuống.



Độ chính xác và độ tin cậy tốt hơn



Công nghệ tiên tiến
Không có hệ thống cân phương tiện vận tải nào khác làm nhiều hơn để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy. Các cảm biến tải POWERCELL PDX làm việc trong các môi trường thách thức nhất, với vật liệu cấp độ quân sự, bảo vệ chống sét được chứng nhận và các kết nối ngầm (được xếp hạng IP68/IP69K).

Ít bảo trì hơn



Các tiện ích dịch vụ
Hệ thống chẩn đoán độc quyền giảm thời gian nghỉ ngoài kế hoạch. Khả năng tự giám sát xác định bất kỳ lỗi không đồng nhất trước khi vấn đề phát triển. Kết quả là cân trở nên chủ động bảo trì phòng ngừa cho riêng nó.

Tuổi thọ cân dài hơn



Lợi tức đầu tư
Cập nhật sẽ tối đa hoá tiềm năng của cân xe tải hiện tại của bạn. Có một cách sử dụng chi phí hiệu quả để cải thiện việc kinh doanh của bạn bằng cách bảo vệ hoạt động cân quan trọng trong tương lai.


Nâng cấp cân xe tải của bạn Trong năm bước dễ dàng

Các thành phần cân đặc biệt được thiết kế để dễ dàng phù hợp với cân của bạn. Nâng cấp thường có thể được hoàn tất trong chỉ một ngày, cho phép lên kế hoạch thuận tiện và tối thiểu gián đoạn.



1. Đánh giá cân

Kỹ thuật viên kiểm tra cân, bao gồm nền móng và cầu cân để đảm bảo cấu trúc vững chắc.




2. Loại bỏ hệ thống cảm biến tải trọng cũ

Kỹ thuật viên loại bỏ các cảm biến tải trọng, máy thu, cáp và các hộp nối cũ và các phần cứng khác sẽ được thay thế.



3. Phun cát làm sạch và sơn lại cầu cân (tùy chọn)

Loại bỏ hao mòn khỏi cân và thực hiện sơn bảo vệ mới và kéo dài tuổi thọ của bàn cân để đi với tuổi thọ lâu dài của hệ thống cảm biến tải mới.



4. Cài đặt hệ thống POWERCELL® PDX®

Hệ thống bao gồm tất cả các cảm biến tải trọng mới, máy thu, cáp cao cấp, bộ bảo vệ chống sét StrikeShield™ và màn hình cân mạnh mẽ phù hợp với ứng dụng của bạn



5. Hiệu chuẩn cho Độ chính xác cao nhất

Điều chỉnh chính xác đảm bảo độ chính xác cân cao cho mọi tải trọng.



Bảo hiểm toàn diện Bảo vệ các thành phần được nâng cấp

Cảm biến tải trọng mới được bảo vệ toàn diện bao gồm các bộ phận và nhân công. Tổ chức dịch vụ mở rộng của chúng tôi cung cấp cho bạn sự tin tưởng được bổ sung và các thành viên có chuyên môn mà bạn có thể tin tưởng. Tham khảo người đại diện tại địa phương để biết thêm chi tiết về chương trình bảo hành.



Chuyển đổi các cân khác Các cấu tạo và mẫu khác

Nâng cấp hiệu suất không giới hạn cho các cân phương tiện vận tải của METTLER TOLEDO. Các cấu tạo và mẫu khác của cân có thể được chuyển đổi để sử dụng các cảm biến tải trọng POWERCELL PDX. Các cân chuyển đổi đạt được độ tin cậy và chính xác tuyệt vời hơn, trong khi giữ chứng nhận cân nặng và tình trạng theo pháp lý cho thương mại. Tham khảo người đại diện của METTLER TOLEDO về đánh giá chuyển đổi của cân xe tải bất kỳ.

www.mt.com/UpgradeToPDX

Để biết thêm thông tin

Mettler-Toledo, LLC

Công ty TNHH Một Thành Viên
Mettler Toledo Việt Nam 29A
Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận
Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Subject to technical changes
©06/2015 Mettler-Toledo, LLC
30138566